



WH36222905A

robusto Poussoir à clé carrée F-O/1p/2->0<-1/ + face IP21 pour combinaison Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	25 A
------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Transparent	Non
-------------	-----

Dimensions

Hauteur	86 mm
---------	-------

Largeur	86 mm
---------	-------

Profondeur	80 mm
------------	-------

Profondeur de montage	17 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	63 mm
--------------------------------------	-------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir	Double bouton-poussoir
-------------------------	------------------------

Contact d'acquittement	Non
------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »
-------------	--------------------------------

Type de commutation	Contact inverseur avec position nulle 1-pôle
---------------------	----------------------------------------------

Convient pour

robusto encastré / robusto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----