



WJA040

**Double InterBP Va et Vient ateha associable**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	2
-------------------	---

**Dimensions**

Profondeur de montage	75 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP31
Résistance aux chocs IK	IK04

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Textes**

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	2 voies

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui