



WJA040

Double InterBP Va et Vient ateha associable

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	75 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP31
Résistance aux chocs IK	IK04

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	2 voies

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui