



WJA040

## Ateha dubbele schakelaar of drukknop

### Technische karakteristieken

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiaal

Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

#### Identificatie

Samenstelling	Mechanisme met bovenbehuizing
---------------	-------------------------------

#### Connectiviteit

Aansluitwijze	Opklikbare montage
---------------	--------------------

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	2
----------------	---

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	75 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP31
Slagvastheid IK	IK04

#### Architectuur

Bedieningselement	Enkele drukknop
-------------------	-----------------

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

#### Teksten

Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
Schakelmodus	2-voudig

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja