



WJA040

ATA Doble conmutador/pulsador 10A

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
------------	------------------------------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Blanco tráfico
Código RAL	9016
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Tratamiento	Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje	Mecanismo con embellecedor
------------------------	----------------------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje encajable a presión
-----------------	-----------------------------

Controles e indicadores

Número de teclas	2
------------------	---

Dimensiones

Profundidad de montaje	75 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm

Seguridad

Índice de protección IP	IP31
Resistencia al impacto IK	IK04

Arquitectura

Elemento de control/operación	Pulsador único
-------------------------------	----------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Texto

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
Tipo de conmutación / variante	2 vías

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme con RoHS	Sí