



WJA040

ATA Doble conmutador/pulsador 10A

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
------------	------------------------------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Blanco tráfico
Código RAL	9016
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Tratamiento	Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje	Mecanismo con embellecedor
------------------------	----------------------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje a presión
-----------------	-------------------

Controles e indicadores

Número de teclas	2
------------------	---

Dimensiones

Profundidad del montaje	75 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	40 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP31
Resistencia al impacto IK	IK04

Arquitectura

Elemento de control/operación	Pulsador único
-------------------------------	----------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Texto

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
Modo conmutación	2 vías

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí