



SL200559029010

Tekniska egenskaper

Tillbehör

Förutrustad med Vägguttag + överspänningsskydd

Dimensioner

Höjd	115 mm
Bredd	20 mm
Djup	48 mm
Längd	130 mm

Utrustning

Tom uttagslåda Nej

Elektrisk ström

Märkström 16 A

Spänning

Märkspänning 230 - 230 V

Material

Material	Plast
Färg	Vit
RAL-kod	9010

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP40
Slagtålighet IK	IK07

Användningsförhållanden

Driftstemperatur 5 - 60 °C

Illustrationer | teckningar

