



VZ050M

## Kabelwartel, IP65, M50

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Hoogte              | 61,50 mm |
| Sleutelwijdte in mm | 55 mm    |
| Schroefdraadlengte  | 12 mm    |

#### Aansluiting

|            |            |
|------------|------------|
| Klembereik | 27 - 35 mm |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiaal               | Polyamide (PA)<br>Thermoplast |
| Kleur                   | Lichtgrijs                    |
| RAL-code                | 7035                          |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld                   |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Slagvastheid                               | Ja   |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP65 |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 100 °C |
|---------------------|--------------|

#### Samenstelling

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Draadmaat metrisch                         | 0 - 50 |
| Met buigbeveiliging                        | Ja     |
| Met borgmoer                               | Ja     |
| Veilig te gebruiken in explosieve omgeving | Nee    |
| Schroefdraadsteek                          | 1,50   |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |