



VZ050M

ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ IP65 M50

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	61,50 mm
Πλάτος κλειδιού σε mm	55 mm
Μήκος σπειρώματος	12 mm

Σύνδεση

Εύρος σφίξιματος	27 - 35 mm
------------------	------------

Υλικά

Υλικό	Πολυαμίδιο (PA) Θερμοπλαστικό
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση	Ναι
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 100 °C
-------------------------	--------------

Εξοπλισμός

Μέγεθος σπειρώματος μετρικό	0 - 50
Με προστασία κάμψης	Ναι
Με παξιμάδι	Ναι
Ασφαλής χρήση σε εκρηκτική ατμόσφαιρα	Όχι
Βήμα σπειρώματος	1,50

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι