



LNH1035M6A

NH-Sicherungseinsatz NH1 690V aM 35A Kombimelder Grifflasche spannungsführend

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik

aM

Sicherung

Sicherungsgröße

NH1

Sicherungscharakteristik

aM

Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

690 - 690 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

690 - 690 V

Elektrischer Strom

Nennstrom

35 A

Einsatzbedingungen

Isoliert

Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1

80 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

2.10 W

Abmessungen

Höhe

55 mm

Breite

135 mm

Tiefe

30 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja