Produktdatenblatt
FP51TN2

FP51TN2

Schrank, univers, IP44/I, 800x300x205mm, leer

Technische Eigenschaften

Abmessungen	
Höhe	800 mm
Breite	300 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit	
Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stossfestigkeit IK	IK09

Ausstattung	
Anzahl Felder	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2

Installation, Montage	
Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff	
Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung	
Anzahl Reihen	5

Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom	
Nennstrom	250 A

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja