



UKB190380

Support de fixation 38 x 190

Caractéristiques techniques

Equipement

| | |
|--|-----|
| Avec compensation de potentiel | Non |
| Convient pour les joints de dilatation | Non |

Dimensions

| | |
|----------|--------|
| Hauteur | 38 mm |
| Largeur | 190 mm |
| Longueur | 59 mm |
| Mesure a | 38 mm |
| Mesure b | 190 mm |

Matière

| | |
|------------|-----------|
| Matériau | Acier |
| Traitement | Galvanisé |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |