



WH20130209B



#### **kallysto UP: Leucht-Impulstaster mit Befestigungsplatte und Front Braun**

##### **Technische Eigenschaften**

###### **Elektrischer Strom**

Taststrom	10 A
-----------	------

###### **Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

###### **Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

###### **Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

Polanzahl	1
-----------	---

###### **Werkstoff**

Farbe	Braun
-------	-------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Duroplast
-----------	-----------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Transparent	Nein
-------------	------

###### **Abmessungen**

Höhe	77 mm
------	-------

Breite	77 mm
--------	-------

Tiefe	43 mm
-------	-------

Einbautiefe	12 mm
-------------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
-----------------------------	-------

###### **Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

###### **Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Ausführung Taster	Einzeltaster
-------------------	--------------

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

###### **Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

###### **Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Stossfestigkeit IK	IK02
--------------------	------

###### **Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

###### **Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Schaltart/Variante	Taster Wechsler
--------------------	-----------------

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

###### **Geeignet für**

kallysto Unterputz	
--------------------	--

###### **Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----