



WH20130209A



kallysto Poussoir lumineux Plaque frontal pour combinaison Brun

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|------------------------|------|
| Courant de commutation | 10 A |
|------------------------|------|

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Architecture

| | |
|---------------------------|--------|
| Type d'organe de commande | Touche |
|---------------------------|--------|

| | |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 1 |
|-----------------|---|

Matière

| | |
|---------|--------|
| Couleur | Marron |
|---------|--------|

| | |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

| | |
|---------|-----------|
| Matière | Duroplast |
|---------|-----------|

| | |
|-----------------------|------------|
| Traitement de surface | Non traité |
|-----------------------|------------|

| | |
|-------------|-----|
| Transparent | Non |
|-------------|-----|

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 60 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 60 mm |
|---------|-------|

| | |
|------------|-------|
| Profondeur | 43 mm |
|------------|-------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 12 mm |
|-----------------------|-------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 31 mm |
|--------------------------------------|-------|

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Commandes et indicateurs

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 1 |
|-------------------|---|

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Type de bouton pousoir | Bouton -poussoir simple |
|------------------------|-------------------------|

| | |
|------------------------|-----|
| Contact d'acquittement | Non |
|------------------------|-----|

Connectivité

| | |
|----------------------------|--------------|
| Type de connection / prise | QuickConnect |
|----------------------------|--------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
|-------------------------|------|

Textes

| | |
|-------------|------------------|
| Inscription | Sans inscription |
|-------------|------------------|

| | |
|---------------------|--|
| Type de commutation | Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux |
|---------------------|--|

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
|----------------------|--------------------------------------|

Convient pour

| | |
|-------------------|--|
| kallysto encastré | |
|-------------------|--|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|