



WH20130209A



**kallysto Pousoir lumineux Plaque frontal pour combinaison Brun**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Courant de commutation | 10 A |
|------------------------|------|

**Tension**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Architecture**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'organe de commande | Touche |
| Nombre de pôles           | 1      |

**Matière**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Marron     |
| Finition              | Mat        |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |
| Transparent           | Non        |

**Dimensions**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 60 mm |
| Largeur                              | 60 mm |
| Profondeur                           | 43 mm |
| Profondeur de montage                | 12 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 31 mm |

**Installation, montage**

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

**Commandes et indicateurs**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Nombre de touches       | 1                       |
| Type de bouton poussoir | Bouton -poussoir simple |
| Contact d'acquiescement | Non                     |

**Connectivité**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Type de connection / prise | QuickConnect |
|----------------------------|--------------|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

**Accessoires**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

**Textes**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Inscription          | Sans inscription                             |
| Type de commutation  | Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect         |

**Convient pour**

|                   |  |
|-------------------|--|
| kallysto encastré |  |
|-------------------|--|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|