



WH27130205C



**kallysto.pro encastré complet: Poussoir lumineux, Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 10 A

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 1

**Matière**

Couleur Noir

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Oui

Finition fond profilé (installation) Mat

**Dimensions**

Hauteur 94 mm

Largeur 94 mm

Profondeur 43 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Commandes et indicateurs**

Témoin lumineux Optique

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect

Avec fixation à griffes Non

**Raccordement**

Type de douille de lampe Culot

Type de connexion / prise Borne enfichable

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Textes**

Plaques centrales La plaque centrale utilisé détermine la fonction interrupteur ou poussoir

Inscription Sans inscription

Mode de montage Uniquement utilisable comme appareil individuel

Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage

Joint d'étanchéité Sans joint d'étanchéité

---

**Textes**

---

Type de commutation Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux

---

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Convient pour**

---

kallysto encastré

---

**Durabilité**

---

Conforme à la directive RoHS Oui