



155309

Wippe mit 5 beiliegenden Linsen wg Up IP44 polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement

Vollflächige Wippe

Werkstoff

Farbe

Polarweiß

RAL Nummer

9010

Glanzgrad

Glänzend

Werkstoff

Thermoplast

Oberfläche

Unbehandelt

Abmessungen

Höhe

63,70 mm

Breite

64,30 mm

Tiefe

15 mm

Konnektivität

Montageart

Klemmbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass

Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld

Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP44

Stoßfestigkeit IK

IK02

Texte

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Montageart

Klemmbefestigung

Beleuchtung

Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Drucktaster

Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach

Wippschalter/-taster

Für Wipptaster

Für Wechsel-/Kreuzschalter

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja