



WH27130204C



**kallysto.pro UP komplett: Leuchttaster Anthrazit**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Taststrom | 10 A |
|-----------|------|

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Architektur**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Steuer-/Bedienelement | Taste |
| Polanzahl             | 1     |

**Werkstoff**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Farbe               | Anthrazit   |
| Glanzgrad           | Matt        |
| Werkstoff           | Duroplast   |
| Oberfläche          | Unbehandelt |
| Transparent         | Ja          |
| Rückwand Innenseite | Matt        |

**Abmessungen**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Höhe                        | 94 mm |
| Breite                      | 94 mm |
| Tiefe                       | 43 mm |
| Einbautiefe                 | 12 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 31 mm |

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Kontrollleuchte      | Optisch       |
| Anzahl der Tasten    | 1             |
| Ausführung Taster    | Einzel-taster |
| Mit Rückmeldekontakt | Nein          |

**Anschlussmöglichkeiten**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Anschluss-/Steckertyp  | quickconnect |
| Mit Krallenbefestigung | Nein         |

**Anschluss**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Lampenfassung Typ     | Stecksockel |
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Schutzart IP      | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK02 |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Texte**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Zentralstücke      | Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster |
| Aufdruck           | Ohne Aufdruck  |
| Montageart         | Nur als Einzelgerät einsetzbar   |
| Beleuchtung        | Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung                             |
| Dichtung           | Ohne Dichtung  |
| Schaltart/Variante | Taster Wechsler  |
| Anschlussart       | Mit quickconnect-Steckklemmen  |

---

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja

---