



FW63UD2

KAPSLING INFÄLLD 950X800

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	950 mm
Bredd	800 mm
Djup	110 mm
Material tjocklek sidovägg	2 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09

Utrustning

Antal sektioner i bredd	3
Antal öppningar för flänsplattor	6

Installation, montering

Montering	Infälld montering Hålvägg
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Material	Stål

Utrustning

Antal rader	18
-------------	----

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	125 A
-----------	-------