



WH20130204A



kallysto Leucht-Impulstaster mit Front für Kombination Anthrazit

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 10 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Taste

Polanzahl 1

Werkstoff

Farbe Anthrazit

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 60 mm

Breite 60 mm

Tiefe 43 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Schaltart/Variante Taster Wechsler

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja