



WH20130204A



**kallysto Leucht-Impulstaster mit Front für Kombination Anthrazit**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom 10 A

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Taste

Polanzahl 1

**Werkstoff**

Farbe Anthrazit

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Ja

Rückwand Innenseite Matt

**Abmessungen**

Höhe 60 mm

Breite 60 mm

Tiefe 43 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz  
Aufputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte Optisch

Anzahl der Tasten 1

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Mit Krallenbefestigung Nein

**Anschluss**

Lampenfassung Typ Stecksocket

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Texte**

Zentralstücke Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster

Aufdruck Ohne Aufdruck

Montageart Einzel- und Kombinationsmontage

Beleuchtung Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung

Dichtung Ohne Dichtung

---

**Texte**

Schaltart/Variante	Taster Wechsler
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

---

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----