



WH20130207A



kallysto Leucht-Impulstaster mit Front für Kombination Beige

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
Polanzahl	1

Werkstoff

Farbe	Beige
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	60 mm
Tiefe	43 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzelstaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schaltart/Variante	Taster Wechsler
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz	
--------------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----