



WH11585300A

**basico: Prise type 23 avec bornes enfichables avec face pour combinaison Blanc**

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Brillant Mat
----------	--------------

#### Matière

	Duroplast
--	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

#### Dimensions

Hauteur	46 mm
---------	-------

Largeur	58 mm
---------	-------

Profondeur	44.2 mm
------------	---------

Profondeur des boîtes d'encastrement	36.7 mm
--------------------------------------	---------

Profondeur de montage	7.5 mm
-----------------------	--------

#### Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 23
---------------------------	----------------------

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect Raccordement à fiche
----------------------------	--------------------------------------

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Type de connecteur/prise USB	Sans
------------------------------	------

#### Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
-------------------------------------	----------------------

Insert central rotatif	Non
------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
--	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

#### Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

#### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

#### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
--	-----

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

Avec éclairage fonctionnel	Non
----------------------------	-----

# Fiche technique du produit

WH11585300A

---

## **Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

## **Textes**

Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Sans marquage

## **Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui