



WH11585300B

basico ENC 77x77mm: Prise T23 Plaque de fixat. + cuvette frontal Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Brillant Mat
----------	--------------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Dimensions

Hauteur	77 mm
---------	-------

Largeur	77 mm
---------	-------

Profondeur	43.7 mm
------------	---------

Profondeur des boîtes d'encastrement	36.7 mm
--------------------------------------	---------

Profondeur de montage	7 mm
-----------------------	------

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 23
---------------------------	----------------------

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm ²
-----------------------	---------------------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect Raccordement à fiche
----------------------------	--------------------------------------

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Type de connecteur/prise USB	Sans
------------------------------	------

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
-------------------------------------	----------------------

Insert central rotatif	Non
------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
--	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
--	-----

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

Avec éclairage fonctionnel	Non
----------------------------	-----

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Sans marquage

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui