



FG24WD1

**Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1100x400**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Výška            | 1900 mm |
| Šířka            | 1100 mm |
| Hloubka          | 400 mm  |
| Tloušťka bočnice | 2 mm    |

**Bezpečnost**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Stupeň krytí IP        | IP54                                        |
| Třída izolace          | Třída izolace                               |
| Typ uzamčení           | Uzávěr dopplebart 3 mm<br>Speciální nástroj |
| Mechanická odolnost IK | IK10                                        |

**Vybavení**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Počet polí v šířce           | 4 |
| Počet otvorů v desce příruby | 8 |

**Instalace, montáž**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne |
|-----------------------------|----|

**Materiál**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Barva    | Světle šedá       |
| Kód RAL  | 7035              |
| Povrch   | Práškové lakování |
| Materiál | Ocel              |

**Vybavení**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Počet řad v rozvaděči | 12 |
|-----------------------|----|

**Kryt, dveře**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Počet dveří rozvaděče | 2  |
| Počet zámků           | 1  |
| Dveře/kryt průhledné  | Ne |

**Elektrický proud**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Jmenovitý proud | 1600 A |
|-----------------|--------|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|

**Ilustrace a výkresy**

