



WH20130200A



kallysto Pousoir lumineux Plaque frontal pour combinaison U-Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Ultra blanc

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Oui

Dimensions

Hauteur 60 mm

Largeur 60 mm

Profondeur 43 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Sans inscription

Type de commutation Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui