



VZ040M

presse-étoupe, vector, IP65, M40, plastique

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Hauteur              | 51 mm |
| Largeur de clé en mm | 46 mm |
| Longueur de filetage | 10 mm |

#### Raccordement

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Plage de raccordement | 19 - 28 mm |
|-----------------------|------------|

#### Matière

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Matériau   | Polyamide (PA)<br>Thermoplastique |
| Couleur    | Gris clair                        |
| Code RAL   | 7035                              |
| Traitement | Non traité                        |

#### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Résistant aux chocs       | Oui  |
| Classe de protection (IP) | IP65 |

#### Conditions d'utilisation

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Température de service | -20 - 100 °C |
|------------------------|--------------|

#### Equipement

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Taille du filetage métrique              | 0 - 40 |
| Avec protection contre la flexion        | Oui    |
| Avec contre-écrou                        | Oui    |
| Utilisation sûre en atmosphère explosive | Non    |
| Pas de filetage                          | 1,50   |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |