



VZ040M

Kabelverschraubung, vector, IP65 M40, Kunststoff

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|----------------------|-------|
| Höhe | 51 mm |
| Schlüsselweite in mm | 46 mm |
| Gewindelänge | 10 mm |

Anschluss

| | |
|--------------|------------|
| Klemmbereich | 19 - 28 mm |
|--------------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|------------------------------|
| Werkstoff | Polyamid (PA) Thermoplast |
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| Schlagfest | Ja |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP65 |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|--------------|
| Betriebstemperatur | -20 - 100 °C |
|--------------------|--------------|

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|--------|
| Gewindemaß metrisch | 0 - 40 |
| Mit Biegeschutz | Ja |
| Mit Gegenmutter | Ja |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
| Gewindesteigung | 1,50 |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |