



VZ040M

Kabelwartel, IP65, M40

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	51 mm
Sleutelwijdte in mm	46 mm
Schroefdraadlengte	10 mm

Aansluiting

Klembereik	19 - 28 mm
------------	------------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA) Thermoplast
Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Veiligheid

Slagvastheid	Ja
Beschermingsgraad IP	IP65

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 100 °C
---------------------	--------------

Uitrusting

Draadmaat metrisch	0 - 40
Met buigbeveiliging	Ja
Met borgmoer	Ja
Veilig te gebruiken in explosieve omgeving	Nee
Schroefdraad	1,50

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja