



VZ040M

presse-étoupe, vector, IP65, M40, plastique

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	51 mm
Largeur de clé en mm	46 mm
Longueur de filetage	10 mm

#### Raccordement

Plage de raccordement	19 - 28 mm
-----------------------	------------

#### Matière

Matière	Polyamide (PA) Thermoplastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité

#### Sécurité

Résistant aux chocs	Oui
Indice de protection IP	IP65

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 100 °C
------------------------	--------------

#### Equipement

Taille du filetage métrique	0 - 40
Avec protection contre la flexion	Oui
Avec contre-écrou	Oui
Utilisation sûre en atmosphère explosive	Non
Mesure gradient	1.50

#### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui