



VZ040M

**Prensaestopas, IP65 , M40**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	51 mm
Anchura de la llave en mm	46 mm
Longitud de la rosca	10 mm

**Conexión**

Rango de sujeción	19 - 28 mm
-------------------	------------

**Materiales**

Material	Poliamida (PA) Termoplástico
Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Sin tratamiento

**Seguridad**

Resistente a impactos	Sí
Índice de protección IP	IP65

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-20 - 100 °C
-------------------------------	--------------

**Equipo**

Tamaño del hilo (métrico)	0 - 40
Con protección contra dobleces	Sí
Con contratuerca	Sí
Uso seguro en atmósfera explosiva	No
Paso de rosca	1,50

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí