



VZ040M

Kabelwartel, IP65, M40

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	51 mm
Sleutelwijdte in mm	46 mm
Schroefdraadlengte	10 mm

Aansluiting

Klembereik	19 - 28 mm
------------	------------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA) Thermoplast
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Veiligheid

Slagvastheid	Ja
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP65

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 100 °C
---------------------	--------------

Samenstelling

Draadmaat metrisch	0 - 40
Met buigbeveiliging	Ja
Met borgmoer	Ja
Veilig te gebruiken in explosieve omgeving	Nee
Schroefdraadsteek	1,50

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja