



SPA078R

**Pomocný kontakt pro svodiče bleskových proudů SPA70xZ/SPA80xZ, 1P 0,5 A**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Provozní napětí AC | 0 - 250 V |
|--------------------|-----------|

**Vybavení**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Se vzdáleným signalizačním kontaktem | Ano |
|--------------------------------------|-----|

**Podmínky použití**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -40 - 80 °C |
|------------------|-------------|

**Normy**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Třída požadavků IEC 61643 | T1 |
|                           | T2 |
|                           | T3 |

**Frekvence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Rozměry**

|         |          |
|---------|----------|
| Výška   | 32,1 mm  |
| Šířka   | 26,70 mm |
| Hloubka | 33 mm    |

**Udržitelnost**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |