



SPA078R

Pomocný kontakt pro svodiče bleskových proudů SPA70xZ/SPA80xZ, 1P 0,5 A

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí AC 0 - 250 V

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem Ano

Podmínky použití

Provozní teplota -40 - 80 °C

Normy

Třída požadavků IEC 61643 T1
T2
T3

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Rozměry

Výška 32,1 mm

Šířka 26,70 mm

Hloubka 33 mm

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano