



HXA024H

**Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	3 A
Nennstrom unter 230V AC15	3 A

**Konnektivität**

Anschlussart	quickconnect
Montageart	Klickbefestigung

**Anschluss**

Kontaktart	1Ö+IS
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.25 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 1.25 mm <sup>2</sup>

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	250 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	1500 V
Versorgungsspannungsart	AC/DC

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3 W
---------------------------------------	-----

**Ausstattung**

Anzahl Umschalter	0
Anzahl Öffnerkontakte	1

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP4X
--------------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----