



HXA024H

Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	3 A
Nennstrom unter 230V AC15	3 A

Konnektivität

Anschlussart	quickconnect
Montageart	Klickbefestigung

Anschluss

Kontaktart	1Ö+1S
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.25 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 1.25 mm ²

Spannung

Isolationsspannung U _i	250 V
Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	1500 V
Versorgungsspannungsart	AC/DC

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3 W
---------------------------------------	-----

Ausstattung

Anzahl Umschalter	0
Anzahl Öffnerkontakte	1

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP4X
--------------------------------	------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja