



VF418TD1

Kleinverteiler, golf, UPV, 72PLE, 4-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, transp. Tür

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 400 - 400 V

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Unterputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen 4

Anzahl Reihen 4

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Ja

**Kapazität**

Anzahl Module 72

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung Ja

**Abmessungen**

Höhe 688 mm

Breite 460 mm

Tiefe 97,50 mm

Einbauhöhe 652 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren 1

**Abmessungen**

Einbaubreite 426 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der Schlösser 0

**Abmessungen**

Einbautiefe 72 mm

Breite in Teilungseinheiten 18

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür Ja

**Werkstoff**

Werkstoff Kunststoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

**Werkstoff**

Ultraviolettstrahlen beständig Nein

**Sicherheit**

Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP40

---

**Sicherheit**

Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----