



LF6023009010

tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x230mm, biały

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	60 mm
Szerokość	230 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	10998 - 10998 mm ²

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	46
---	----

Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30

Normy

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Wyposażony w łączniki podstawy
----------------------	--------------------------------

Sprzęt

Liczba przegród	0
Liczba przegród	1 - 4
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego	3
Zacisk mocujący linkę w zestawie	Tak
Z folią ochronną	Nie

Ilustracje | Rysunki

