



FB8013037030

### Ângulo exterior FB 80130

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	82 mm
Largura	130 mm

##### Acessórios

Tipo de acessório	Base Tampa
-------------------	---------------

##### Modo de configuração

Área de ângulo	90 - 90
----------------	---------

##### Materiais

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Cinzento pedra
Código RAL	7030

##### Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP20

##### Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

##### Equipamento

Com película protetora	Não
------------------------	-----

##### Adequado para

FB 80x130
-----------

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----