



WJA010

**ATA Cruzamiento 10A**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
------------	------------------------------------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiales**

Colour	Blanco tráfico
Código RAL	9016
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Policarbonato (PC)
Tratamiento	Sin tratamiento

**Identificación**

Disposición de montaje	Elemento de control
------------------------	---------------------

**Conectividad**

Tipo de montaje	Montaje encajable a presión
-----------------	-----------------------------

**Controles e indicadores**

Número de teclas	1
------------------	---

**Dimensiones**

Profundidad de montaje	65 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP41
Resistencia al impacto IK	IK04

**Arquitectura**

Elemento de control/operación	Pulsador único
-------------------------------	----------------

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

**Texto**

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
Tipo de conmutación / variante	2 polo