



FG26SD

Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x1600x400

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	1900 mm
Šířka	1610 mm
Hloubka	400 mm
Tloušťka bočnice	2 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP54
Třída izolace	Třída izolace II
Typ uzamčení	Uzávěr dopplebart 3 mm Zámek na klíč
Mechanická odolnost IK	IK10

Vybavení

Počet polí v šířce	6
Počet otvorů v desce příruby	12

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na podlahu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Kov Umělá hmota

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	12
-----------------------	----

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	2
Počet zámků	1
Dveře/kryt průhledné	Ne

Elektrický proud

Jmenovitý proud	1600 A
-----------------	--------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

