




UM05S1

Propojovací sada přípojníc 40x10 mm pro rozvaděče FG, flexibilní, 3pólová

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 630 A

Architektura

Počet pólů 3

Rozměry

Šířka/tloušťka přípojnice 10 - 10 mm

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment 40 - 40 Nm

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano