




UM05S1

Propojovací sada přípojníc 40x10 mm pro rozvaděče FG, flexibilní, 3pólová

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	630 A
-----------------	-------

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Rozměry

Šířka/tloušťka přípojnice	10 - 10 mm
---------------------------	------------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	40 - 40 Nm
----------------------------	------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----