



GPC10153B2

Set od 10 vanjskih uglova za LFC10015, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	10 mm
Širina	15 mm

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Postavke

Ugaoni domet	90 - 90
--------------	---------

Materijali

Materijal	PC-ABS
Obrada	Neobrađeno
Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

Konfiguracija

Preklapanje	Da
-------------	----

Povezivost

Vrsta montaže	Uklopna montaža
---------------	-----------------

Pogodno za

LFC 10x15	
-----------	--

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da