



WH408203F



Einsatz mit Bef.-Platte: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 1x12W / 2x6W + 1x T13

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V
Ausgangsspannung	5 - 5 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	47 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	45 mm
Einbautiefe	42 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	AA

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13/23
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen

Produktdatenblatt

WH408203F

Geeignet für
basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit
RoHS-konform Ja
