



WH408203E



Einsatz ohne Bef.-Platte: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 1x12W / 2x6W + 1x T13

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Spannung

Ausgangsspannung 5 - 5 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast
Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 53 mm

Breite 53 mm

Tiefe 47 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 45 mm

Einbautiefe 42 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB AA

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13/23

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Schutzart IP IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Steckverbinder/Buchsen Mit 2 USB-Buchsen Typ A

Texte

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen

Geeignet für

basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----
