



FWQ33P1

Opbouwveldverdeler IP30, 500x800x161 mm, 108 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	9
Aantal verdelerrijen	3
Aantal velden in de breedte	3
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	108
----------------	-----

Funcities

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	500 mm
Breedte	800 mm
Diepte	160 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	0
Aantal sloten	0

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	36
-------------------------	----

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
----------------------------	-----

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	12
---------------------------	----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----