



EZN002



**Zeitrelais rückfallverzögert 1W 10A**

**Technische Eigenschaften**

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Leistung**

Stromverbrauch während des Betriebs	15 VA
Verlustleistung bei Volllast	2 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	450 W

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Kontakte	1
Kontaktart	1x Wechsler

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Texte**

Schaltart/Variante	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer
Funktion	Funktionen ansprechverzögernd, rückfallverzögernd, ein-/ausschaltwischend, impulsformend, symmetrisch blinkend, Kontakt offen/geschlossen
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

**Abmessungen**

Höhe	85 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	58 mm

**Elektrischer Strom**

Strombelastbarkeit bei AC1	8 A
----------------------------	-----

**Ausstattung**

Anzahl Öffnerkontakte	0
Anzahl Schließerkontakte	0
Ausschaltverzögert	Nein
Einschaltverzögerung	Ja

**Einstellungen**

Einstellbereich Verzögerungszeit	0.1 S - 10 h
----------------------------------	--------------

**Spannung**

Versorgungsspannungsart	AC/DC
-------------------------	-------

Abbildungen | Zeichnungen

