



BKSAQ08

Anschlussdose gestanzst Q08 294x294mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Länge	411 mm
Breite	388 mm
Maß a	294 mm
Maß b	294 mm
Mindestestrichhöhe	45 mm
Nivellierbereich	45 - 130 mm

**Installation, Montage**

Montageöffnung	Vierkant
----------------	----------

**Anleitung**

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Metall
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff Seitenwand Boden	Kunststoff

**Abdeckung, Tür**

Abdeckung Montageöffnung	Nein
Werkstoff Deckel	Stahl

**Funktionen**

Mit Bodenwanne	Nein
----------------	------

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	3 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	2 kN

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

