



BKSAQ08

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Longueur	411 mm
Largeur	388 mm
Mesure a	294 mm
Mesure b	294 mm
Hauteur minimale de la chape	45 mm
Plage de nivelingment	45 - 130 mm

##### Installation, montage

Ouverture de montage	Carré
----------------------	-------

##### Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

##### Matière

Matière	Métal
Traitement de surface	Zingué
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Plastique

##### Cache, porte

Couvercle ouverture de montage	Non
Matériau du couvercle	Acier

##### Fonctions

Avec bac de plancher	Non
----------------------	-----

##### Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	3 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	2 kN

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

#### Illustrations | dessins

